
Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с промежуточной пластиной
Артикульный номер: 5312310



- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- проводники: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- с промежуточной пластиной
- смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8(F)

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения


Исходные данные

Артикульный номер	5312310
Тип	252 8-10 FT
Обозначение 1	Крестовой соединитель
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	27,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,6263 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с промежуточной пластиной
Артикульный номер: 5312310

Размеры



Размер A	60 мм
Размер B	60 мм



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Крестовой соединитель
Токопроводящая способность	H/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка	Rd 8-10 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Промежуточная пластина	да