


Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd
8-10 мм, с промежуточной пластиной
Артикульный номер: 5312292



- в соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- проводники: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- с промежуточной пластиной
- смонтирован при помощи 4 шестигранных болтов M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8(F)



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные



Артикульный номер	5312292
Обозначение 1	Крестовой соединитель
Обозначение 2	с промежуточной пластиной
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	2800
Единица расхода	Шт.
Масса	28,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с промежуточной пластиной
Артикульный номер: 5312292



Размеры



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Крестовой соединитель
Токопроводящая способность	H/100 кА
Подходит для соединения	Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10
Посадка	Rd 8-10 мм
Промежуточная пластина	да