
Технический паспорт

Крестовой соединитель DIN для плоских проводников, с промежуточной пластиной
Артикульный номер: 5314615



- Соответствует требованиям VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Подгонка: макс. FL 30 x FL 30 или макс. FL 40 x FL 40
- С промежуточной пластиной
- Смонтировано с помощью 4 винтов с шестигранной головкой M8 x 25 и 4 шестигранных гаек M8

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения


Исходные данные

Артикульный номер	5314615
Тип	256 DIN 30 FT
Обозначение 1	Крестовой соединитель
Производитель	OBO
Размер	30mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	27,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,6083 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крестовой соединитель DIN для плоских проводников, с промежуточной пластиной
Артикульный номер: 5314615

Размеры



Размер A	60 мм
Размер B	60 мм



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Крестовой соединитель
Токопроводящая способность	H/100 кА
Подходит для соединения	Плоский проводник FI 30 / FI 30
Посадка	max. FL30 мм
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Промежуточная пластина	да