

# Технический паспорт

## Цокольная скоба

Артикульный номер: 2130351



Цокольная скоба ISO 31,5-35 мм



PS

Полистирол

### Исходные данные

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Артикульный номер           | 2130351                   |
| Обозначение 1               | Крепежная скоба цокольная |
| Производитель               | OBO                       |
| Размер                      | 31,5-35mm                 |
| Цвет                        | светло-серый; RAL 7035    |
| Материал                    | Полистирол                |
| Минимальная единица продажи | 25                        |
| Единица расхода             | шт.                       |
| Масса                       | 1,761 кг                  |
| Единица веса                | кг/100 шт.                |


# Технический паспорт

## Цокольная скоба

Артикульный номер: 2130351



### Размеры



|          |         |
|----------|---------|
| Размер A | 66 мм   |
| Размер B | 54 мм   |
| Размер d | 28 мм   |
| Размер H | 18,5 мм |
| Размер x | 4 мм    |

### Технические характеристики

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Количество кабелей/труб                        | 1                  |
| Исполнение                                     | Закрытый           |
| Вид крепления                                  | отверстие под винт |
| Подходит для зоны противопожарной безопасности | нет                |
| Резьба                                         | M6                 |
| Размер                                         | Pg 9               |
| Не содержит галогенов                          | да                 |
| В пластмассовой оболочке                       | нет                |
| Винт                                           | M5 x 14            |
| Диапазон зажима D макс.                        | 35 мм              |
| Диапазон зажима D мин.                         | 31,5 мм            |
| Устойчив к УФ                                  | нет                |