

Технический паспорт

Опорный кронштейн AS 55

Артикульный номер: 6419340



Кронштейн для больших нагрузок для крепления к стойке IS 8.
Зажимной кронштейн можно прикрепить к I-образной стойке с двух сторон.

Клемные зажимы, включающие в себя болты, гайки и шайбы можно заказать отдельно, артикул 6419007.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6419340
Тип	AS 55 101 FT
Обозначение 1	Кронштейн
Обозначение 2	для профильной рейки IS 8
Производитель	OBO
Размер	B1010mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	557,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	19,4087 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Опорный кронштейн AS 55

Артикульный номер: 6419340



Размеры



Длина	41 мм
Ширина	1 010 мм
Высота	230 мм
Размер A	41 мм
Размер B	1 010 мм
Размер H	230 мм

Технические характеристики

Исполнение	Опорный кронштейн
Нагрузка (F) кН	5,5 кН
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет

Нагрузки




Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AS 55

- 1 Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
 - 2 Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
- Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)