

Технический паспорт

Клемма для подключения с соединителем и прижимной пластиной

Артикульный номер: 5304660



- с 2 отверстиями для подключения \varnothing 11 мм;
- с предварительно установленным соединителем 5001 N;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	5304660
Тип	5005 N-FT
Обозначение 1	Соединительный зажим
Обозначение 2	с планкой с зажимами
Производитель	OBO
Размер	8-10mm
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	11,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,378 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Клемма для подключения с соединителем и прижимной пластиной

Артикульный номер: 5304660



Размеры



Технические характеристики

Вид крепежного винта	Болт с шестигранной головкой
Вид соединителя	Заглушка концевая
Токопроводящая способность	N/100 кА
Подходит для соединения	Прочее
Посадка	Rd 8-10 мм
Промежуточная пластина	нет