

Технический паспорт

Опорный кронштейн AS 55

Артикульный номер: 6419316



Кронштейн для больших нагрузок для крепления к стойке IS 8.
Зажимной кронштейн можно прикрепить к I-образной стойке с двух сторон.

Клемные зажимы, включающие в себя болты, гайки и шайбы можно заказать отдельно, артикул 6419007.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6419316
Тип	AS 55 61 FT
Обозначение 1	Кронштейн
Обозначение 2	для профильной рейки IS 8
Производитель	OBO
Размер	B610mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	283 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	6,5019 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Опорный кронштейн AS 55

Артикульный номер: 6419316



Размеры



Длина	41 мм
Ширина	610 мм
Высота	165 мм
Размер В	610 мм
Размер Н	165 мм

Технические характеристики

Исполнение	Опорный кронштейн
Нагрузка (F) кН	5,5 кН
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет

Нагрузки




Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AS 55

- 1 Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
 - 2 Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
- Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)