

# Технический паспорт

Плоский проводник из оцинкованной стали, для укладки в грунте

Артикульный номер: 5019342



- согласно DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (IEC 62305)
- цинковое покрытие:  $\geq 500 \text{ г/м}^2$  (прим. 70 мкм в среднем)
- для систем молниезащиты, заземления и кольцевого уравнивания потенциалов



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер           | 5019342                               |
| Тип                         | 5052 DIN 25X3                         |
| Обозначение 1               | Полосовая сталь                       |
| Обозначение 2               | Кольцо 50 кг                          |
| Производитель               | OBO                                   |
| Размер                      | 25x3mm                                |
| Материал                    | Сталь                                 |
| Поверхность                 | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности        | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи | 84                                    |
| Единица расхода             | Метр                                  |
| Масса                       | 59,7 кг                               |
| Единица веса                | кг/100 м                              |


# Технический паспорт

Плоский проводник из оцинкованной стали, для  
укладки в грунте

Артикульный номер: 5019342



## Размеры



|          |       |
|----------|-------|
| Ширина   | 25 мм |
| Высота   | 3 мм  |
| Размер В | 25 мм |
| Размер Н | 3 мм  |

## Технические характеристики

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Кольцо стандартного размера (ок. кг) | 50                 |
| Кольцо стандартного размера (ок. м)  | 84                 |
| Length tolerance ±                   | 5 %                |
| Поперечное сечение                   | 75 мм <sup>2</sup> |