

# Технический паспорт

Плоский проводник из оцинкованной стали, для  
укладки в грунте

Артикульный номер: 5019350



- в соответствии со стандартом DIN EN 62561-2 (ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014);
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305);
- цинковое покрытие: 500 г/м<sup>2</sup> (приблизительно 70 мкм);
- для молниезащиты, заземления и кольцевого уравнивания потенциалов.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер           | 5019350                               |
| Обозначение 1               | Полосовая сталь                       |
| Обозначение 2               | Кольцо 50 кг                          |
| Производитель               | OBO                                   |
| Размер                      | 30x4mm                                |
| Материал                    | Сталь                                 |
| Поверхность                 | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности        | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи | 52                                    |
| Единица расхода             | Метр                                  |
| Масса                       | 97 кг                                 |
| Единица веса                | кг/100 м                              |


# Технический паспорт

Плоский проводник из оцинкованной стали, для  
укладки в грунте

Артикульный номер: 5019350



## Размеры



|          |       |
|----------|-------|
| Ширина   | 30 мм |
| Высота   | 4 мм  |
| Размер B | 30 мм |
| Размер H | 4 мм  |

## Технические характеристики

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Кольцо стандартного размера (ок. кг) | 50                  |
| Кольцо стандартного размера (ок. м)  | 52                  |
| Length tolerance ±                   | 5 %                 |
| Поперечное сечение                   | 120 мм <sup>2</sup> |