

Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1015500



Зажимная скоба с двумя лапками 50 мм



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

| | |
|--|---------------------------------------|
| Артикульный номер | 1015500 |
| Тип | 823 50 FT |
| Обозначение 1 | Зажимная скоба |
| Обозначение 2 | с двумя лапками |
| Производитель | OBO |
| Размер | 50mm |
| Материал | Сталь |
| Поверхность | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности | DIN EN ISO 1461 |
| Минимальная единица продажи | 100 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 9,05 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,2131 кг CO ₂ e / 1 Шт. |


Технический паспорт

Крепежная скоба, усиленная

Артикульный номер: 1015500



Размеры



| | |
|----------|--------|
| Длина | 110 мм |
| Ширина | 25 мм |
| Высота | 46 мм |
| Размер A | 110 мм |
| Размер B | 86 мм |
| Размер b | 25 мм |
| Размер D | 50 мм |
| Размер d | 6,5 мм |
| Размер e | 10 мм |
| Размер | 46 мм |
| H | |
| Размер t | 3 мм |

Технические характеристики

| | |
|--|--------------------|
| Расстояние до стены | нет |
| Количество кабелей/труб | 1 |
| Исполнение | С двумя лапками |
| Вид крепления для диаметра | отверстие под винт |
| 50 | |
| Подходит для зоны противопожарной безопасности | нет |
| Не содержит галогенов | да |
| В пластмассовой оболочке | нет |
| Размер отверстий | 6,5 x 10 мм |
| Прочность материала | 3 мм |
| Номинальный диаметр | 50 мм |
| Устойчив к УФ | да |