

Технический паспорт

Настенный и опорный кронштейн AW 30 FT

Артикульный номер: 6419739



Настенный / опорный кронштейн с приварной пластиной
Крепление кронштейна на U-образной стойке шириной 400 мм и более
болтом с шестигранной головкой сквозь обе боковые стенки стойки.
Просьба использовать для этого подходящие распорки!



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6419739
Тип	AW 30 26 FT
Обозначение 1	Настенный / опорный кронштейн
Обозначение 2	с приваренной траверсой
Производитель	OBO
Размер	B260mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	53 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,3571 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Настенный и опорный кронштейн AW 30 FT

Артикульный номер: 6419739



Размеры

Длина	50 мм
Ширина	260 мм
Высота	70 мм
Размер А	50 мм
Размер В	260 мм
Размер Н	70 мм

Технические характеристики

Исполнение	Настенный и опорный кронштейн
Нагрузка (F) кН	3 кН
Повышение живучести конструкции	нет
Диаметр отверстия	13 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм

Нагрузки




Диаграмма нагрузки на кронштейн AW 30

- 1 Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
 - 2 Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
- Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)

Значения нагрузки на дюбели для настенного и опорного кронштейна AW 30

Настенное крепление	Максимальная нагрузка [кН]
Тип дюбеля	Ширина кронштейна [мм] <P>110</P>, <P>160</P>, <P>210</P>, <P>310</P>, <P>410</P>, <P>510</P>, <P>560</P>, <P>610</P>, <P>710</P>
BZ3 10 x 90/0-30	<P>3,00</P>, <P>2,10</P>, <P>—</P>, <P>—</P>, <P>—</P>, <P>—</P>, <P>—</P>
BZ3 12 x 110/0-35	<P>—</P>, <P>—</P>, <P>3,00</P>, <P>2,71</P>, <P>2,07</P>, <P>2,02</P>, <P>1,98</P>, <P>1,98</P>, <P>1,51</P>
#	* Значения при ширине лотка 600 мм

Макс. нагрузка F ges = вес кабеля + кабельного лотка + кронштейна. Данные о максимально допустимой нагрузке многократно увеличиваются при монтаже в монолитную бетонную конструкцию. В основе указанных значений бетон с классом прочности C20/25. Необходимо соблюдать условия монтажа в соответствии с допуском DIBt (для дюбелей)!

Технический паспорт

Настенный и опорный кронштейн AW 30 FT

Артикульный номер: 6419739



Параметры нагрузки на кронштейн AW 30, установленный на подвесной стойке

	Максимальная нагрузка F общ. в кН
	Длина кронштейна в мм
Стойка	<P>100</P>, <P>200</P>, <P>300</P>, <P>400</P>
US 3 K/ 20 - 60	<P>2,1</P>, <P>1,8</P>, <P>1,3</P>, <P>1,3</P>
US 3 K/ 70 - 120	<P>1,8</P>, <P>1,5</P>, <P>1,3</P>, <P>1,3</P>
US 5 K/ 20 - 60	<P>2,4</P>, <P>2,0</P>, <P>1,8</P>, <P>2,5</P>
US 5 K/ 70 - 120	<P>2,4</P>, <P>2,0</P>, <P>1,4</P>, <P>2,5</P>

