

# Технический паспорт

## Ленточная заземляющая скоба из нержавеющей стали VA

Артикульный номер: 5057515



- для крепления труб  $\varnothing$  3/8 - 6 дюймов;
- возможности подключения: максимум 2 провода 2,5-25 мм<sup>2</sup>;
- круглый проводник Rd 8;
- корпус скобы, болты и натяжная лента из нержавеющей стали (VA).


CE

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

### Исходные данные

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Артикульный номер                             | 5057515                           |
| Обозначение 1                                 | Скоба ленты заземления            |
| Производитель                                 | OVO                               |
| Размер  | 3/8-1 1/2"                        |
| Материал                                      | Нержавеющая сталь 1.4301 (304)    |
| Минимальная единица продажи                   | 10                                |
| Единица расхода                               | Шт.                               |
| Масса   | 6 кг                              |
| Единица веса                                  | кг/100 шт.                        |
| Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот | 0,4764 кг CO <sub>e</sub> / 1 Шт. |

### Размеры



Размер L | 200 мм

# Технический паспорт

Ленточная заземляющая скоба из нержавеющей стали  
VA

Артикульный номер: 5057515



## Технические характеристики

|   |                     |
|---|---------------------|
| Количество проводов                           | 2                   |
| Токопроводящая способность                    | N/50 кА             |
| Для труб диаметром макс.                      | 48 мм               |
| Для труб диаметром мин.                       | 17,2 мм             |
| Макс. поперечное сечение подключаемого кабеля | 25 мм <sup>2</sup>  |
| Мин. поперечное сечение подключаемого кабеля  | 2,5 мм <sup>2</sup> |
| Диапазон зажима D                             | 3/8 - 1 1/2         |
| Диапазон зажима D макс.                       | 48 мм               |
| Диапазон зажима D мин.                        | 17,2 мм             |