


Технический паспорт

Подвесная скоба FT

Артикульный номер: 6363938



Подвесная скоба для кабеленесущей системы.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6363938
Обозначение 1	Подвесная скоба
Обозначение 2	Полосовая сталь
Производитель	OBO
Размер	B300mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	130 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	2,7327 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Подвесная скоба FT

Артикульный номер: 6363938



Размеры



Длина	30 мм
Ширина	331 мм
Высота	180 мм
Размер В	315 мм

Технические характеристики

Исполнение	Навесная скоба (С-скоба)
Сила F в кН при крепл. к потолку	0,35 кН
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	300 мм
для ширины мин.	300
Подходит для метрического стержня с резьбой	10
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для ширины лотков/проводов	300 мм
Диаметр отверстия	11 мм
Прочность материала	8 мм
Крепление листовых кабельных лотков	привинчиваемый
Регулируемый	нет