


Технический паспорт

Профильная рейка, ширина шлица 16,5 мм,
перфорированная

Артикульный номер: 1119648



С-образная профильная рейка подходит для прокладки кабеля в сочетании с зажимной скобой с прямоугольной лапкой. Также используется в качестве подвесной конструкции для систем прокладки кабеля.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	1119648
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	перфорир., ширина шлица 16,5мм
Производитель	OBO
Размер	2000x35x18
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	82,5 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	2,086 кг COe / 1 Метр


Технический паспорт

Профильная рейка, ширина шлица 16,5 мм,
перфорированная

Артикульный номер: 1119648



Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	35 мм
Высота	18 мм
Размер L	2 000 мм

Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	Задняя стенка перфорированная
Исполнение	Одинарный профиль
Расстояние между центрами отверстий	50 мм
Связка	20 м
Повышение живучести конструкции	да
Прочность материала	1,5 мм
С перфорацией	да
С зубцами	нет
Форма профиля	С-образный профиль
Ширина шлица	16,5 мм
Статическая величина A	1,01 см ²
Статическая величина Iy	0,44 см
Статическая величина Iz	1,84 см
Статическая величина Wy	0,42 см ²
Статическая величина Wz	1,05 см ²