

Технический паспорт

Листовой кабельный лоток BKRS 100 FS

Артикульный номер: 6062004



Усиленный, листовой кабельный лоток BKRS с перфорацией дна, высота боковой стенки 100 мм.

Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.

Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.

Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6062004
Тип	BKRS 1030 FS
Обозначение 1	Кабельный лоток BKRS
Обозначение 2	с усиленной крышкой
Производитель	OBO
Размер	100x300x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	761,267 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	18,5922 кг CO ₂ / 1 Метр


Технический паспорт

Листовой кабельный лоток BKRS 100 FS

Артикульный номер: 6062004



Размеры



Длина	3 000 mm
Длина	10 ft
Ширина	300 mm
Ширина	12 in
Высота	100 mm
Высота	4 in
Толщина листа	0,08 in
Толщина листа	2 mm
Размер В	300 mm
Размер Н	100 mm
Размер L	3 000 mm

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Вид крепления монтажной системы	Пол
Пригодный для хождения	да
Повышение живучести конструкции	нет
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Полезное поперечное сечение	258 см ²
Полезное поперечное сечение	25752 мм ²
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен