Технический паспорт

Листовой кабельный лоток BKRS 110 FS

Артикульный номер: 6061981



Усиленный, листовой кабельный лоток BKRS с перфорацией дна, высота боковой стенки 110 мм.
Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.
Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.

Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный номер	6061981
Тип	BKRS 1110 FS
Обозначение 1	Кабельный лоток BKRS
Обозначение 2	с усиленной крышкой
Производитель	OBO
Размер	110x100x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	517,933 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	12,0361 кг CO2e / 1 Метр

Технический паспорт

Листовой кабельный лоток BKRS 110 FS

Артикульный номер: 6061981

Размеры



Длина	3 000 мм
Длина	10 ft
Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	110 мм
Высота	4 in
Толщина листа	0,08 in
Толщина листа	2 мм
Размер B	100 мм
Размер H	110 мм
Размер L	3 000 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Вид крепления монтажной системы	Пол
Пригодный для хождения	да
Повышение живучести конструкции	нет
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Полезное поперечное сечение	106 см²
Полезное поперечное сечение	10600 мм²
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен

Технический паспорт

Листовой кабельный лоток BKRS 110 FS

Артикульный номер: 6061981

Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1,5 м
Используемые расстояния между опорами макс.	3 м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	5,07 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	4,75 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	2,73 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	2 кН/м