


Технический паспорт

Настенный и опорный кронштейн AW 15 FT

Артикульный номер: 6420656



Настенный/опорный кронштейн для малых нагрузок
Крепление кронштейна на U-образной стойке шириной 400 мм и более
болтом с шестигранной головкой сквозь обе боковые стенки стойки.
Просьба использовать для этого подходящие распорки!



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6420656
Тип	AW 15 11 FT
Обозначение 1	Настенный / опорный кронштейн
Обозначение 2	с приваренной траверсой
Производитель	OBO
Размер	B110mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	13,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,3282 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Настенный и опорный кронштейн AW 15 FT

Артикульный номер: 6420656



Размеры

Длина	40 мм
Ширина	110 мм
Ширина	4 in
Высота	50 мм
Высота	1,97 in
Размер A	40 мм
Размер B	110 мм
Размер H	50 мм

Технические характеристики

Исполнение	Настенный и опорный кронштейн
Артикулы EPD	да
Нагрузка (F) кН	1,5 кН
Повышение живучести конструкции	да
Диаметр отверстия	11 мм
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Угловой диапазон макс.	90 мм
Угловой диапазон мин.	90 мм

Нагрузки




Диаграмма нагрузки на кронштейн типа AW 15

- 1 Прогиб конца кронштейна при допустимой нагрузке на кронштейн
 - 2 Дополнительная нагрузка на кронштейн в кН без учета временной нагрузки
- Кривая нагрузки на кронштейны длиной (в мм)

Значения нагрузки на дюбели для настенного / зажимного кронштейна AW 15

Настенное крепление

Тип дюбеля	Максимальная нагрузка [кН]							
	Ширина кронштейна [мм]							
	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ3 10 x 90/0-30	1,5	1,5	1,5	1,47	1,25	1,13	0,95	0,94
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Технический паспорт

Настенный и опорный кронштейн AW 15 FT

Артикульный номер: 6420656



Значения нагрузки для AW 15 на подвесной стойке

	Максимальная нагрузка F общ. в кН				
	Длина кронштейна в мм				
	Стойка	100	200	300	400
	US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
	US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
	US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
	US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5