


# Технический паспорт

## С-образный проволочный лоток CGR 50 A2

Артикульный номер: 6016200



Проволочный лоток С-образной формы из стальной проволоки, соединенной точечной сваркой, с высотой боковой стенки 50 мм. Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 6016200                              |
| Тип                                                        | CGR 50 50 A2                         |
| Обозначение 1                                              | С-образный проволочный лоток         |
| Производитель                                              | OBO                                  |
| Размер                                                     | 50x50x3000                           |
| Цвет                                                       | цвета нержавеющей стали              |
| Материал                                                   | Нержавеющая сталь 1.4301 (304)       |
| Поверхность                                                | без обработки, дообработанный        |
| Стандарт поверхности                                       |                                      |
| Минимальная единица продажи                                | 3                                    |
| Единица расхода                                            | Метр                                 |
| Масса                                                      | 124,667 кг                           |
| Единица веса                                               | кг/100 м                             |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 6,8716 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр |


# Технический паспорт

С-образный проволочный лоток CGR 50 A2


Артикульный номер: 6016200



## Размеры



|           |          |
|-----------|----------|
| Длина     | 3 000 мм |
| Ширина    | 50 мм    |
| Ширина    | 1,97 in  |
| Высота    | 50 мм    |
| Высота    | 1,97 in  |
| Размер A  | 26 мм    |
| Размер B  | 67 мм    |
| Размер    | 67 мм    |
| H         |          |
| Размер I1 | 30 мм    |



# Технический паспорт

## С-образный проволочный лоток CGR 50 A2

Артикульный номер: 6016200




### Технические характеристики

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Конструкция соединителей                       | Без соединителя      |
| Вид крепления монтажной системы                | Пол Потолок Стена    |
| Повышение живучести конструкции                | нет                  |
| Встроенная перегородка                         | без                  |
| Полезное поперечное сечение                    | 13 см <sup>2</sup>   |
| Полезное поперечное сечение                    | 1300 мм <sup>2</sup> |
| Форма профиля                                  | С-образная форма     |
| Нержавеющая сталь, протравленная               | да                   |
| Конструкция для больших расстояний             | нет                  |
| Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 | Тип II               |
| Вид соединителя кабеленесущей системы          | Привинчен            |

### Нагрузки

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Используемые расстояния между опорами мин.  | 1 м       |
| Используемые расстояния между опорами макс. | 2 м       |
| Расстояние между опорами 1,0 м              | 0,95 кН/м |
| Расстояние между опорами: 1,5 м.            | 0,6 кН/м  |
| Расстояние между опорами 1,0 м              | 0,35 кН/м |



### Диаграмма нагрузки на С-образный проволочный лоток типа CGR 50 VA

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в
- 2 Расстояние между опорами в м
- 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
- 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами