

# Технический паспорт

Перфорированная профильная рейка CM3015, ширина  
шлица 16 мм FT

Артикульный номер: 1109820



Перфорированная профильная рейка со шлицем шириной 16 мм.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

|                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер                                | 1109820                               |
| Тип                                              | CM3015P0600FT                         |
| Обозначение 1                                    | Профильная рейка                      |
| Обозначение 2                                    | перф., ширина шлица 16 мм             |
| Производитель                                    | OBO                                   |
| Размер                                           | 600x30x15                             |
| Материал                                         | Сталь                                 |
| Поверхность                                      | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности                             | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи                      | 10                                    |
| Единица расхода                                  | Шт.                                   |
| Масса                                            | 44 кг                                 |
| Единица веса                                     | кг/100 шт.                            |
| Углеродный след CO (GWP) от<br>колыбели до ворот | 0,981 кг COe / 1 Шт.                  |


# Технический паспорт

Перфорированная профильная рейка CM3015, ширина  
шлица 16 мм FT

Артикульный номер: 1109820



## Размеры



|          |        |
|----------|--------|
| Длина    | 600 мм |
| Ширина   | 30 мм  |
| Высота   | 15 мм  |
| Размер L | 600 мм |

## Технические характеристики

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Отделяемый                          | нет                           |
| Вид перфорации                      | Задняя стенка перфорированная |
| Исполнение                          | Одинарный профиль             |
| Расстояние между центрами отверстий | 25 мм                         |
| Повышение живучести конструкции     | нет                           |
| Прочность материала                 | 1,5 мм                        |
| С перфорацией                       | да                            |
| С зубцами                           | нет                           |
| Форма профиля                       | C-образный профиль            |
| Ширина шлица                        | 16 мм                         |
| Статическая величина A              | 0,8 см <sup>2</sup>           |
| Статическая величина Iy             | 0,24 см                       |
| Статическая величина Iz             | 1,22 см                       |
| Статическая величина Wy             | 0,29 см <sup>2</sup>          |
| Статическая величина Wz             | 0,81 см <sup>2</sup>          |