

Технический паспорт

Профильная рейка, ширина шлица 16 мм,
перфорированная

Артикульный номер: 1110002



Перфорированная профильная рейка со шлицем шириной 16 мм.



St	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	1110002
Тип	CM3015P2000FS
Обозначение 1	Профильная рейка
Обозначение 2	перф., ширина шлица 16 мм
Производитель	OBO
Размер	2000x30x15
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	69 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	1,7075 кг COe / 1 Метр


Технический паспорт

Профильная рейка, ширина шлица 16 мм,
перфорированная

Артикульный номер: 1110002



Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	30 мм
Высота	15 мм
Размер L	2 000 мм

Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	Задняя стенка перфорированная
Исполнение	Одинарный профиль
Расстояние между центрами отверстий	25 мм
Связка	20 м
Повышение живучести конструкции	нет
Прочность материала	1,5 мм
С перфорацией	да
С зубцами	нет
Форма профиля	C-образный профиль
Ширина шлица	16 мм
Статическая величина A	0,8 см ²
Статическая величина Iy	0,24 см
Статическая величина Iz	1,22 см
Статическая величина Wy	0,29 см ²
Статическая величина Wz	0,81 см ²