

# Технический паспорт

## Крепежный зажим

Артикульный номер: 6016668



Крепежный скоба для безвинтового монтажа проволочных лотков на профильных рейках MS с шириной шлица 22 мм.



- A2** Нержавеющая сталь 1.4310
- 2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	6016668
Тип	BC SGR A2
Обозначение 1	Крепежная скоба для пров.лотка
Обозначение 2	на профиле MS
Производитель	OBO
Размер	82x33x17
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4310
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	1,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,1674 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Крепежный зажим


Артикульный номер: 6016668



### Размеры



Размер b | 19 мм



### Технические характеристики

Исполнение	для толщины проволоки 6,0 мм
Подходит для форм профиля	C-образный профиль
С аксессуарами для установки винтов	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет