


Технический паспорт

Листовой кабельный лоток BKRS 100 FS

Артикульный номер: 6062002



Усиленный, листовой кабельный лоток BKRS с перфорацией дна, высота боковой стенки 100 мм.
Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.
Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6062002
Обозначение 1	Кабельный лоток BKRS
Обозначение 2	с усиленной крышкой
Производитель	OBO
Размер	100x200x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	614,567 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	14,9694 кг COe / 1 Метр


Технический паспорт

Листовой кабельный лоток BKRS 100 FS

Артикульный номер: 6062002



Размеры



Длина	3 000 mm
Длина	10 ft
Ширина	200 mm
Ширина	8 in
Высота	100 mm
Высота	4 in
Толщина листа	0,08 in
Толщина листа	2 mm
Размер B	200 mm
Размер H	100 mm
Размер L	3 000 mm

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Вид крепления монтажной системы	Пол
Пригодный для хождения	да
Повышение живучести конструкции	нет
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Полезное поперечное сечение	171 см ²
Полезное поперечное сечение	17052 мм ²
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен