

Технический паспорт

Листовой кабельный лоток BKRS 110 FS

Артикульный номер: 6061985



Усиленный, листовой кабельный лоток BKRS с перфорацией дна, высота боковой стенки 110 мм.

Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.

Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.

Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6061985
Тип	BKRS 1130 FS
Обозначение 1	Кабельный лоток BKRS
Обозначение 2	с усиленной крышкой
Производитель	OBO
Размер	110x300x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	806,833 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	19,6364 кг CO ₂ / 1 Метр


Технический паспорт

Листовой кабельный лоток BKRS 110 FS

Артикульный номер: 6061985



Размеры



Длина	3 000 mm
Длина	10 ft
Ширина	300 mm
Ширина	12 in
Высота	110 mm
Высота	4 in
Толщина листа	0,08 in
Толщина листа	2 mm
Размер B	300 mm
Размер H	110 mm
Размер L	3 000 mm

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Без соединителя
Вид крепления монтажной системы	Пол
Пригодный для хождения	да
Повышение живучести конструкции	нет
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	да
Схема расположения отверстий NATO	нет
Полезное поперечное сечение	296 см ²
Полезное поперечное сечение	29600 мм ²
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Привинчен

Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1,5 м
Используемые расстояния между опорами макс.	3 м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	3,44 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	3,33 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	2,61 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	2,08 кН/м