

Технический паспорт

Винтовой балочный зажим, с резьбой

Артикульный номер: 1488082



С резьбой.

Макс. момент затяжки: 18 Нм



TG

Ковкий чугун

Исходные данные

Артикульный номер	1488082
Тип	FL2-G M10 TG
Обозначение 1	Винтовая несущая скоба
Обозначение 2	С внутренней резьбой M10
Производитель	OBO
Размер	0-19mm
Материал	Ковкий чугун
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	14 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Винтовой балочный зажим, с резьбой

Артикульный номер: 1488082



Размеры



Длина	44 мм
Ширина	21 мм
Высота	42 мм
Размер В	21 мм
Размер F	20 мм
Размер G (мм)	M10
Размер Н	42 мм
Размер L	44 мм

Технические характеристики

Вид/деталь подключения	Резьба
Вид крепления	Привинтить
Разрушающая нагрузка	2,5 кН
Толщина фланца F макс.	20 мм
Толщина фланца F мин.	0 мм
Подходит для метрического стержня с резьбой	10
Метрическая резьба	10
макс. момент затяжки	18 Nm
Шарнир регулируемый	нет
Конец шарнира	нет