

Технический паспорт

УЗИП для средней и высокочувствительной защиты
для 2-жильных систем в сетях 110 В
Артикульный номер: 5098859



Устройство защиты от перенапряжений для контрольно-измерительных систем:

- Средняя и высокочувствительная защита;
- Стандартное исполнение для двухжильных систем;
- 2-ступенчатая схема защиты;
- С безвинтовыми соединительными зажимами для быстрого монтажа;
- Компактные размеры корпуса 17,5 мм;
- С индуктивной развязкой в продольной линии;

Применение: для монтажа на DIN-рейке 35 мм в любом стандартном корпусе распределителя.



Исходные данные

Артикульный номер	5098859
Тип	FLD 2-110
Обозначение 1	Грозозащитный барьер
Обозначение 2	с индуктивностью развязки
Производитель	OBO
Размер	110V AC
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	шт.
Масса	5,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

УЗИП для средней и высокочувствительной защиты
для 2-жильных систем в сетях 110 В

Артикульный номер: 5098859



Технические характеристики

	Сечение гибкого соединительного кабеля макс.	2,5 мм ²
	Сечение гибкого соединительного кабеля мин.	0,14 мм ²
	Сечение многожильного соединительного кабеля макс.	2,5 мм ²
	Сечение многожильного соединительного кабеля мин.	0,14 мм ²
	Сечение жесткого соединительного кабеля макс.	2,5 мм ²
	Сечение жесткого соединительного кабеля мин.	0,14 мм ²
	Количество контактов	2
	Вносимое затухание (Insertion loss)	3dB @ 150 kHz дБ
	Заземление с помощью:	Зажим
	Проверенная на взрывозащищенность конструкция	нет
	Контакт связи	нет
	Ток утечки (8/20) [общий]	5 кА
	Максимальное длительное напряжение AC	86
	Максимальное длительное напряжение DC	122
	Сопротивление изоляции	>1MΩ
	Емкость (жила-жила)	< 1 nF
	Емкость (жила-земля)	<10 nF
	Kategorie	Тип 2+3 / C2+C1
	Переход от зоны молниезащиты	1→3
	Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
	Номинальный импульсный ток (8/20)	0,5 кА
	Номинальный ток нагрузки AC	0,7
	Номинальный ток нагрузки DC	1 A
	Стандарт проведения испытаний	IEC 61643-21
	Подключение экрана	нет
	Вид защиты	IP20
	Уровень защиты жила – жила	<500 V
	Уровень защиты жила – земля	<300 V
	Серийная индуктивность на жилу	120 μH ± 10 %
	SPD в соответствии с IEC 61643-21	Класс II+III / C2+C1
	Штекерная система	Зажим
	Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – жила	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20μs)
	Устойчивость к воздействию импульсного тока жила – земля	C2: 5 kV / 2,5 kA (8/20μs)
	Модуль деления TE (17,5 мм)	1
	Диапазон рабочих температур макс.	80 C
	Диапазон рабочих температур мин.	-40 C
	Zulassungen	UL