

Технический паспорт

Вертикальный настольный бокс DBV, с 2 розетками, разъемами VGA и мини, с 2 разъемами RJ45 CAT 6
Артикульный номер: 6116886



Вертикальный настольный бокс с силовым кабелем предназначен для фиксированного монтажа в столешнице, пластиковая крепежная манжета окрашена в цвет крышки. Монтаж выполняется через отверстие в столешнице Ø 102 мм.

Комплектация:

- две черные розетки с защитным контактом с углом установки 60°, с сетевым кабелем длиной 3,0 м с угловой штепсельной вилкой CEE 7/7.
- разъем VGA 15-контактный HDD, с соединительным кабелем длиной 3,0 м со штекером.
- аудиоразъем на 3,5 мм, с соединительным кабелем длиной 3,0 м со штекером.
- два телекоммуникационных соединения RJ45 на RJ45, соединение 1:1, Cat.6 экранированные.

Указание: бокс устанавливается на столешницах толщиной не более 50 мм. Готовый к подключению настольный бокс DBV предназначен для оснащения рабочих мест разъемами для энергоснабжения и телекоммуникационными разъемами.

Alu	Алюминий
EL	анодированный

Исходные данные


Артикульный номер	6116886
Тип	DBV-MA3A D3S2K
Обозначение 1	Настол. бокс, вертикальный
Обозначение 2	для монтажа в столешнице
Производитель	OBO
Цвет	алюминиевый
Материал	Алюминий
Поверхность	Анодированный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	118,23 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Вертикальный настольный бокс DBV, с 2 розетками, разъемами VGA и мини, с 2 разъемами RJ45 КАТ 6
Артикульный номер: 6116886



Размеры



Длина

367 мм

Технический паспорт

Вертикальный настольный бокс DBV, с 2 розетками,
разъемами VGA и мини, с 2 разъемами RJ45 КАТ 6
Артикульный номер: 6116886



Технические характеристики

Количество аудио-вводов	1
Количество разъемов кат. 5	0
Количество разъемов cat 5e	0
Количество разъемов cat 6	2
Количество USB-разъемов	0
Количество VGA-разъемов	1
Количество HDMI-разъемов	0
Количество розеток SCHUKO	2
Исполнение	с пластиковой крышкой серебристого цвета
Исполнение	Einbau
Выдвижной	да
Форма	круглой формы
Откидывающийся вверх	нет
Длина подводящего провода	3 м
Защита от перенапряжений	нет