

Технический паспорт

Крышка угловой секции 45° FS

Артикульный номер: 7128819



Крышка угловой секции 45° с предварительно установленными зажимами. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7128819
Обозначение 1	Крышка угловой секции 45°
Обозначение 2	с фиксаторами, для RB 45 100
Производитель	OBO
Размер	B100mm
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	19,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Ширина	100 мм
Ширина	4 in
Высота	35 мм
Толщина листа	0,04 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	100 мм
Размер H	15 мм

Технический паспорт

Крышка угловой секции 45° FS

Артикульный номер: 7128819



Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Количество шпингалетов	3 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет