Технический паспорт

G-образный проволочный лоток Magic® 150 G

Артикульный номер: 6005544



G-образный проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной методом точечной сварки, с различной высотой боковой стенки и шириной.

Для прямого настенного и потолочного монтажа. Данные по нагрузке при различных способах монтажа предоставляются по запросу.

Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.

CE

St	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	6005544
Тип	G-GRM 150 100 G
Обозначение 1	Проволочный лоток GR-Magic
Производитель	OBO
Размер	150x100x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	127,333 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	2,3738 кг CO2e / 1 Метр

Технический паспорт

G-образный проволочный лоток Magic® 150 G

Артикульный номер: 6005544

Размеры





Длина	3 000 мм
Ширина	100 мм
Ширина	3,94 in
Высота	150 мм
Высота	5,91 in
Размер A	120 мм
Размер B	100 мм
Размер C	68 мм
Размер H	155 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Вид крепления монтажной системы	Потолок Стена
Повышение живучести конструкции	да
Встроенная перегородка	без
Полезное поперечное сечение	107 см²
Полезное поперечное сечение	10700 мм²
Форма профиля	G-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Соединитель безболтовой	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием

Технический паспорт

G-образный проволочный лоток Magic® 150 G

Артикульный номер: 6005544

Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1 м
Используемые расстояния между опорами макс.	2,5 м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,6 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,5 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,35 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,3 кН/м