

Технический паспорт

G-образный проволочный лоток Magic® 50 A2


Артикульный номер: 6005550



G-образный проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной методом точечной сварки, с различной высотой боковой стенки и шириной.

Для прямого настенного и потолочного монтажа. Данные по нагрузке при различных способах монтажа предоставляются по запросу.

Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6005550
Тип	G-GRM 50 50 A2
Обозначение 1	Проволочный лоток GR-Magic
Производитель	OBO
Размер	50x50x3000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	66,567 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	3,4137 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

G-образный проволочный лоток Magic® 50 A2


Артикульный номер: 6005550



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	50 мм
Ширина	1,97 in
Высота	50 мм
Высота	1,97 in
Размер A	38 мм
Размер B	55 мм
Размер C	33 мм
Размер H	55 мм



Технический паспорт

Г-образный проволочный лоток Magic® 50 A2

Артикульный номер: 6005550



Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Вид крепления монтажной системы	Потолок Стена
Повышение живучести конструкции	нет
Встроенная перегородка	без
Полезное поперечное сечение	17 см²
Полезное поперечное сечение	1700 мм²
Форма профиля	G-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	да
Соединитель безболтовой	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием

Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1 м
Используемые расстояния между опорами макс.	2,5 м