

Технический паспорт

Крышка угловой секции 45° DD

Артикульный номер: 7131844



Крышка угловой секции 45° с предварительно установленными зажимами. Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	7131844
Тип	DFB 45 200 DD
Обозначение 1	Крышка угловой секции 45°
Обозначение 2	с фиксаторами, для RB 45 200
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	36,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,4963 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры



Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	35 мм
Толщина листа	0,04 in
Толщина листа	1 мм
Размер B	200 мм
Размер H	15 мм

Технический паспорт

Крышка угловой секции 45° DD

Артикульный номер: 7131844



Технические характеристики

Изгиб (угол)	45°
Количество шпингалетов	3 Сталь
Вид крепления	Поворотный фиксатор
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	да
Изменение направления	горизонтальный
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конец шарнира	нет