

# Технический паспорт

Канал для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80, ширина канала 130, высота канала 70

Артикульный номер: 6274502



Короб для монтажа электроустановочных изделий GK из поливинилхлорида без свинца предназначен для прямого настенного монтажа или монтажа на настенных консолях. Крепление осуществляется за счет перфорации короба. Короб GK для монтажа электроустановочных изделий из пластмассы имеет на дне С-образный профиль для установки разделительной перегородки из пластика. В монтажных коробках серии 71GD могут устанавливаться различные механизмы (розетки, выключатели и т.д.), а также изделия серии Modul 45. Системное отверстие составляет 76,5 мм. С одной стороны секции кабельного короба установлены 2 муфты. Крышку необходимо заказывать отдельно.  
Das Oberteil muss separat bestellt werden.



**PVC** Поливинилхлорид

## Исходные данные

Артикульный номер	6274502
Тип	GK-70130LGR
Обозначение 1	Кабельный короб
Обозначение 2	с перфорацией дна
Производитель	OBO
Размер	70x130x2000
Цвет	светло-серый; RAL 7035
Материал	Поливинилхлорид
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Метр
Масса	152 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	3,0797 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр


# Технический паспорт

Канал для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80, ширина канала 130, высота канала 70

Артикульный номер: 6274502



## Размеры



Длина	2 000 мм
Ширина	130 мм
Высота	70 мм

## Технические характеристики

Количество крышек	1
Количество вставных перегородок	1
Конструкция задней стенки (внутренняя сторона)	Сквозной С-образный профиль
Прямоугольная конструкция	да
Перфорация основания	с перфорацией дна
Не содержит галогенов	нет
Кабельный зажим	нет
Соединитель канала	да
Монтаж крышки	Скрытолежащий
Монтажное отверстие в основании	да
Полезное поперечное сечение	7600 мм <sup>2</sup>
Крышка входит в комплект поставки	нет
Ширина верхних крышек	76,5 мм
Вид защиты	IP30
Защитная плёнка	да
Коэффициент прочности	IK08
Симметрично	да
Диапазон рабочих температур макс.	60 С
Диапазон рабочих температур мин.	-15 С