


# Технический паспорт

Внешний угол, для канала для монтажа  
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70110  
Артикульный номер: 6274316



Внешний угол для изменения направления коробов Rapid 80 GK, без возможности регулирования, поставляется без крышки.  
Крышку для угла необходимо заказывать отдельно.



PVC Поливинилхлорид

## Исходные данные

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Артикульный номер           | 6274316                |
| Тип                         | GK-A70110GR            |
| Обозначение 1               | Внешний угол           |
| Производитель               | OBO                    |
| Размер                      | 70x110mm               |
| Цвет                        | серый камень; RAL 7030 |
| Материал                    | Поливинилхлорид        |
| Минимальная единица продажи | 1                      |
| Единица расхода             | Шт.                    |
| Масса                       | 116 кг                 |
| Единица веса                | кг/100 шт.             |

## Размеры

|        |        |
|--------|--------|
| Длина  | 270 мм |
| Ширина | 110 мм |
| Высота | 70 мм  |

# Технический паспорт

Внешний угол, для канала для монтажа  
электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70110  
Артикульный номер: 6274316



## Технические характеристики

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Количество крышек                 | 1             |
| Исполнение                        | Основание     |
| Не содержит галогенов             | нет           |
| Кабельный зажим                   | нет           |
| Соединитель канала                | нет           |
| Монтаж крышки                     | Скрытолежащий |
| Монтажное отверстие в основании   | да            |
| Ширина верхних крышек             | 76,5 мм       |
| Ширина крышки 2                   | 0 мм          |
| Ширина крышки 3                   | 0 мм          |
| Вид защиты                        | IP30          |
| Защитная плёнка                   | да            |
| Коэффициент прочности             | IK08          |
| Симметрично                       | да            |
| Диапазон рабочих температур макс. | 60 C          |
| Диапазон рабочих температур мин.  | -15 C         |
| Угловой диапазон макс.            | 90 мм         |
| Угловой диапазон мин.             | 90 мм         |