


# Технический паспорт

## Проволочный лоток GR-Magic® 105 G

Артикульный номер: 6002413



Проволочный лоток с соединителем соответствующей формы с высотой боковой стенки 105 мм.

Для проволочных лотков не нужны дополнительные соединительные детали, так как они просто вставляются один в другой. Ширина ячеек составляет 50 x 100 мм.

Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.



**St** Сталь

**G** гальванически оцинкованный

### Исходные данные

Артикульный номер	6002413
Тип	GRM 105 450 G
Обозначение 1	Проволочный лоток GRM
Производитель	OBO
Размер	105x450x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	283,333 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	5,2284 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Метр


# Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 105 G

Артикульный номер: 6002413



## Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	450 мм
Ширина	17,72 in
Высота	105 мм
Высота	4,13 in
Размер В	450 мм
Размер Н	108 мм

## Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Повышение живучести конструкции	нет
Встроенная перегородка	без
Полезное поперечное сечение	411 см <sup>2</sup>
Полезное поперечное сечение	41100 мм <sup>2</sup>
Форма профиля	U-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Соединитель безболтовой	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием

## Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1 м
Используемые расстояния между опорами макс.	3 м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,6 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,8 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,5 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,33 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,3 кН/м