

# Технический паспорт

Корпус компьютерной розетки В, ширина 1 модуль,  
с наклонным выводом

Артикульный номер: 6119244



Корпус компьютерной розетки с наклонным кабельным выводом и шторками для крепления двух телекоммуникационных модулей RJ45. Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж. Корпус типа В имеет монтажное отверстие с размерами 19,35/21,55 x 14,85 мм и предназначен для непосредственного крепления модулей систем передачи данных.

Корпус В подходит для модулей: BTR (Bauform Modul): Kat 6A Modul, E-DAT Modul и UAE Modul; Dätwyler: MS и MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone Buchsenmodul Kat.6A и MegaLine-Connect100 Buchsenmodul Kat.6A и 8C7A.

Для установки в коробах для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45 и Rapid 80, электромонтажных колоннах ISS и системах подпольной прокладки кабеля.

PC Поликарбонат

## Исходные данные

|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 6119244                             |
| Тип                                                        | DTS-2B RW1                          |
| Обозначение 1                                              | Корпус компьютерной розетки         |
| Обозначение 2                                              | для 2 телеком. модулей типа В       |
| Производитель                                              | OBO                                 |
| Размер                                                     | 45x45mm                             |
| Цвет                                                       | белоснежный; RAL 9010               |
| Материал                                                   | Поликарбонат                        |
| Минимальная единица продажи                                | 1                                   |
| Единица расхода                                            | Шт.                                 |
| Масса                                                      | 1,5 кг                              |
| Единица веса                                               | кг/100 шт.                          |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 0,1962 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |


# Технический паспорт

Корпус компьютерной розетки В, ширина 1 модуль,  
с наклонным выводом

Артикульный номер: 6119244



## Размеры



|        |       |
|--------|-------|
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 45 мм |

## Технические характеристики

|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Количество единиц                         | 1                                             |
| Конструкция поверхности                   | матовый                                       |
| Вид крепления                             | einrasten                                     |
| Поле для маркировки                       | с полем для надписи                           |
| Не содержит галогенов                     | да                                            |
| Откидная крышка                           | нет                                           |
| Клеммная колодка                          | нет                                           |
| С маркировкой                             | нет                                           |
| С пылезащитой                             | да                                            |
| Монтажное отверстие                       | Тип В                                         |
| Вид защиты                                | IP20                                          |
| Глубина                                   | 26 мм                                         |
| Несущее кольцо                            | нет                                           |
| Прозрачный                                | нет                                           |
| Применение                                | Встраиваемый телекоммуникационный соединитель |
| Возможность разгрузки от усилий натяжения | нет                                           |
| Сводка                                    | Основной элемент с центральной накладкой      |