


Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic®

Артикульный номер: 6001085



Проволочный лоток с соединителем соответствующей формы со сторонами высотой 55 мм.

Для проволочного лотка не нужны дополнительные соединительные детали, так как его секции необходимо просто установить одну в другую. Размер ячеек составляет 50 x 100 мм (исключение GRM 55/50 = 20 x 100 мм).
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6001085
Тип	GRM 55 600 A2
Обозначение 1	Проволочный лоток GRM
Производитель	OBO
Размер	55x600x3000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	320 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	15,9656 кг CO ₂ e / 1 Метр



Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic®

Артикульный номер: 6001085



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	600 мм
Ширина	23,62 in
Высота	55 мм
Высота	2,17 in
Размер В	600 мм
Размер Н	58 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Повышение живучести конструкции	нет
Встроенная перегородка	без
Полезное поперечное сечение	265 см ²
Полезное поперечное сечение	26500 мм ²
Форма профиля	U-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	да
Соединитель безболтовой	да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием

