

Технический паспорт

Разделительный искровой промежуток EX ISG, с проводником

Артикульный номер: 5240031



- Разделительный искровой промежуток согласно VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
- Сертификация для взрывоопасных зон согласно ATEX
- Маркировка по стандарту EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
- Маркировка по стандарту EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Сертификация для взрывоопасных зон согласно IECEx
- Маркировка по стандарту EN 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Маркировка по стандарту EN 60079-0/-31: Ex tb IIIC T80 °C Db IP67

Применение: во взрывоопасных зонах для непрямого соединения изолирующих фланцев и изолирующих винтовых соединений, например в установках с катодной защитой.



Термоклей

Исходные данные

Артикульный номер	5240031
Тип	EX ISG H 350
Обозначение 1	Разд.искров.разрядник, 1 пров.
Обозначение 2	для непрям. урав. потенциалов
Производитель	OBO
Размер	350mm
Материал	Термоклей
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	57,26 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,63 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Разделительный искровой промежуток EX ISG, с проводником


Артикульный номер: 5240031



Размеры



Технические характеристики



Подключение	Метрический
Длина соединительного кабеля	0,35 м
Напряжение срабатывания	0,56 кВ
Расчетное импульсное напряжение	1,25 кВ
Расчетное постоянное напряжение	354 V
Bemessungs- Stehwechselspannung	250 V
Токопроводящая способность	И/100 кА
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	да
Импульсный ток	100 кА
Номинальный импульсный ток	100 кА
Вид защиты	IP65/67
Диапазон рабочих температур макс.	60 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Материал вывода	Литье из цинкового сплава под давлением
Тип взрывозащиты	Герметичный монтаж в корпусе