

Технический паспорт

Шестигранная гайка DIN 934 G

Артикульный номер: 3400050



Шестигранная гайка в соответствии с DIN 934 с метрической резьбой. Класс прочности 8.8



St	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3400050
Тип	NN M5 G
Обозначение 1	Шестигранная гайка
Производитель	OBO
Размер	M5
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,123 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,0003 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Шестигранная гайка DIN 934 G

Артикульный номер: 3400050



Размеры



Размер d	5 мм
Размер h	4,7 мм

Технические характеристики

Класс прочности	8.8
Резьба	M5
Метрическая резьба	5
Вид резьбы	Метрический
Не содержит галогенов	да
с фланцем	нет
Размер под ключ	8
Самофиксирующийся	нет
Левая резьба	нет
Конструкция гайки	Гайка
Винтовая система, гайка	Внешний шестигранник