Технический паспорт

Шина уравнивания потенциалов для взрывоопасных зон 1/21, 2/22

Артикульный номер: 5015270



Для искробезопасного защитного/функционального выравнивания потенциалов согласно DIN VDE 0100-410/-540, а также искробезопасного выравнивания потенциалов для защиты от молнии согласно VDE 0185-305 (IEC 62305) в установках согласно VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14)


- Применение во взрывоопасных зонах 1 и 2 / 21 и 22
- Испытано на соответствие требованиям для категории взрывоопасности IIC
- Класс устойчивости к разряду молнии H (100 кА) согласно VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
- Устойчивые к УФ-излучению изоляционные опоры, не содержащие галогенов
- С пружинной шайбой для фиксации винта от самопроизвольного ослабления согласно VDE 0185-305-3, приложение 2
- Подходит для внутреннего и наружного применения

A2 Нержавеющая сталь

Исходные данные

Артикульный номер	5015270
Тип	EX PAS 10
Обозначение 1	Шина уравнивания потенциалов
Обозначение 2	для взрывоопас. зон, без искр.
Производитель	OBO
Размер	10xM10
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	214 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	11,5349 кг CO2e / 1 Шт.

Размеры



Длина	441 мм
Ширина	54 мм
Высота	4 мм

Технический паспорт

Шина уравнивания потенциалов для взрывоопасных зон 1/21, 2/22

Артикульный номер: 5015270

Технические характеристики

Количество соединений плоского провода до 30 мм	0
Количество соединений плоского провода до 40 мм	1
Количество соединений жесткого провода до 16 мм²	0
Количество соединений жесткого провода до 25 мм²	0
Количество соединений жесткого провода до 6 мм²	0
Количество соединений жесткого провода до 95 мм²	0
Количество соединений провода круглого сечения 10 мм	0
Количество соединений провода круглого сечения 8 мм	0
Количество соединений провода круглого сечения 8–10 мм	0
Количество соединений провода круглого сечения, всего	10
Количество подключений	10
Исполнение	Только зажим
Модель	Конструкция с фиксированными размерами
Токопроводящая способность	H/100 кА
Изолятор	да
Соответствует требованиям Директивы ROHS	да
Материал зажима	Нержавеющая сталь (V2A)
Материал контактной шины	Нержавеющая сталь (V2A)