

Технический паспорт

Молниеразрядник FLD

Артикульный номер: 5098940



Молниеразрядник типа VF FLD 60T S - это разрядник для защиты от перенапряжения / защиты тонких линий типа 3 согласно DIN EN 61643-11 для защиты конечных устройств от переходных перенапряжений.

Защитные устройства используются для установки на DIN-рейках рядом с защищаемыми устройствами и предназначены для систем постоянного и переменного тока.



Исходные данные	
Артикульный номер	5098940
Тип	FLD 60T S
Обозначение 1	Грозозащитный барьер
Обозначение 2	с разрыв. индуктивностью
Производитель	OBO
Размер	230V
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	шт.
Масса	4,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1438 кг CO2e / 1 шт.

Технический паспорт

Молниеразрядник FLD

Артикульный номер: 5098940



Технические характеристики

Время срабатывания	<1 нс
Монтажная ширина в единицах шкалы (TE, 17,5 мм)	1
Рабочая температура, макс.	80 C
Рабочая температура, мин.	-40 C
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	нет
Дистанционная сигнализация	нет
Максимальное длительное напряжение AC	160 V
Максимальное длительное напряжение DC	230 V
Индуктивность	100 мкН
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс.	2,5 мм ²
Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин.	0,14 мм ²
Переход от зоны молниезащиты	2→3
Вид монтажа	DIN-рейка 35 мм
Номинальный импульсный ток (8/20)	10 кА
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц)	60 V
Топография сети	прочее
OBO_ номинальный ток нагрузки (входной/выходной зажим)	0,47 A
Вид защиты	IP20
Уровень защиты жила – жила	<300 V
Уровень защиты жила – земля	<500 V
Сигнализация на приборе	без
Диапазон рабочих температур макс.	80 C
Диапазон рабочих температур мин.	-40 C