


Технический паспорт

G-образный проволочный лоток Magic® 150 A2

Артикульный номер: 6005559



G-образный проволочный лоток из стальной проволоки, соединенной методом точечной сварки, с различной высотой боковой стенки и шириной.

Для прямого настенного и потолочного монтажа. Данные по нагрузке при различных способах монтажа предоставляются по запросу.

Магнитное затухание от влияния экрана 15 дБ.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6005559
Тип	G-GRM 150 100 A2
Обозначение 1	Проволочный лоток GR-Magic
Производитель	OBO
Размер	150x100x3000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	127,067 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	6,4222 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

G-образный проволочный лоток Magic® 150 A2

Артикульный номер: 6005559



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	100 мм
Ширина	3,94 in
Высота	150 мм
Высота	5,91 in
Размер A	120 мм
Размер B	100 мм
Размер C	68 мм
Размер H	155 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Вид крепления монтажной системы	Потолок Стена
Повышение живучести конструкции	нет
Встроенная перегородка	без
Полезное поперечное сечение	107 см ²
Полезное поперечное сечение	10700 мм ²
Форма профиля	G-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	да
Соединитель безболтовой	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием

Технический паспорт

G-образный проволочный лоток Magic® 150 A2

Артикульный номер: 6005559



Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1 м
Используемые расстояния между опорами макс.	2,5 м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,6 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,5 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,35 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,3 кН/м