

# Технический паспорт

## Стойка IS 8

Артикульный номер: 6337090



I-образная стойка фиксированной длины. Размеры 80 x 42 мм.  
К I-образной стойке IS 8 K можно прикрепить кронштейн типа AS 15, AS 30 и AS 55 с одной или двух сторон. Кронштейны регулируются по высоте.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер           | 6337090                               |
| Тип                         | IS 8 80 FT                            |
| Обозначение 1               | I-образная стойка                     |
| Производитель               | OBO                                   |
| Размер                      | 80x42x800                             |
| Цвет                        | цинковый                              |
| Материал                    | Сталь                                 |
| Поверхность                 | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности        | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи | 1                                     |
| Единица расхода             | Шт.                                   |
| Масса                       | 459 кг                                |
| Единица веса                | кг/100 шт.                            |


# Технический паспорт

Стойка IS 8

Артикульный номер: 6337090



## Размеры



|        |         |
|--------|---------|
| Размер | 80 x 42 |
| Длина  | 800 мм  |
| Ширина | 80 мм   |
| Высота | 42 мм   |

# Технический паспорт

Стойка IS 8

Артикульный номер: 6337090



## Технические характеристики

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Отделяемый                          | нет                                    |
| Вид перфорации                      | Разделительная полочка перфорированная |
| Исполнение                          | Одинарный профиль                      |
| Артикулы EPD                        | да                                     |
| Повышение живучести конструкции     | нет                                    |
| Ширина отверстия                    | 14 мм                                  |
| Прочность материала                 | 4 мм                                   |
| С зубцами                           | нет                                    |
| Форма профиля                       | I-образный профиль                     |
| Ширина шлица                        | 70 мм                                  |
| Статическая величина A              | 7,02 см <sup>2</sup>                   |
| Статическая величина I <sub>y</sub> | 6,26 см                                |
| Статическая величина I <sub>z</sub> | 77,53 см                               |
| Статическая величина W <sub>y</sub> | 2,98 см <sup>2</sup>                   |
| Статическая величина W <sub>z</sub> | 19,38 см <sup>2</sup>                  |

## Значения нагрузки на дюбели для стойки IS 8

| Настенное крепление/по всей длине | Максимальная нагрузка F общ. в кН |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                   | Длина кронштейна в мм             |      |      |      |      |      |
| Тип дюбеля                        | 100                               | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  |
| BZ-U 10-10/90                     | 7,80                              | 6,78 | 5,95 | 5,17 | 4,64 | 4,14 |
| BZ 70 M12-15/110                  | 11,35                             | 8,25 | 7,63 | 7,11 | 6,47 | 5,38 |

Максимальная нагрузка F общ. = вес кабеля + кабельного лотка + кронштейна + стойки. Данные о несущей способности многократно увеличиваются при установке в монолитную бетонную конструкцию. Следует соблюдать несущую способность кронштейнов (на диаграмме) и условия монтажа, указанные в допуске DIBt (для дюбелей)!