


Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 105 G

Артикульный номер: 6002417



Проволочный лоток с соединителем соответствующей формы с высотой боковой стенки 105 мм.

Для проволочных лотков не нужны дополнительные соединительные детали, так как они просто вставляются один в другой. Ширина ячеек составляет 50 x 100 мм.

Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.



St Сталь

G гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	6002417
Тип	GRM 105 600 G
Обозначение 1	Проволочный лоток GRM
Производитель	OBO
Размер	105x600x3000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	363,333 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	6,6183 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 105 G

Артикульный номер: 6002417



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	600 мм
Ширина	23,62 in
Высота	105 мм
Высота	4,13 in
Размер В	600 мм
Размер Н	108 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Повышение живучести конструкции	нет
Встроенная перегородка	без
Полезное поперечное сечение	554 см ²
Полезное поперечное сечение	55400 мм ²
Форма профиля	U-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Соединитель безболтовой	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием

Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1 м
Используемые расстояния между опорами макс.	3 м
Расстояние между опорами 1,0 м	1,6 кН/м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	0,8 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,5 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,33 кН/м
Расстояние между опорами 3,0 м	0,3 кН/м