

# Технический паспорт

## Вертикальный угол 2-секционный

Артикульный номер: 7400636



Для изменения направления по вертикали кабельных каналов (на примыкающих к стене участках, для подвода проводов и кабелей).



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер           | 7400636                       |
| Обозначение 1               | Вертикальное колено           |
| Обозначение 2               | с 2 тягами для EÜK            |
| Производитель               | OBO                           |
| Материал                    | Сталь                         |
| Поверхность                 | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                  |
| Минимальная единица продажи | 1                             |
| Единица расхода             | Шт.                           |
| Масса                       | 210 кг                        |
| Единица веса                | кг/100 шт.                    |


# Технический паспорт

## Вертикальный угол 2-секционный


Артикульный номер: 7400636



### Размеры



|          |        |
|----------|--------|
| Длина    | 200 мм |
| Ширина   | 250 мм |
| Высота   | 38 мм  |
| Размер a | 110 мм |
| Размер b | 140 мм |
| Размер h | 38 мм  |



### Технические характеристики

|                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Количество прочных перегородок                                                | 1                    |
| Кол-во секций                                                                 | 2 Сталь              |
| Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой | нет                  |
| Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки                     | да                   |
| Ширина короба мин.                                                            | 250 мм               |
| Высота канала мин.                                                            | 38 мм                |
| Попереч. сечение секции a                                                     | 3888 мм <sup>2</sup> |
| Попереч. сечение секции b                                                     | 4968 мм <sup>2</sup> |