

Технический паспорт

Вертикальный угол 3-секционный

Артикульный номер: 7400648



Для изменения направления по вертикали кабельных каналов (на примыкающих к стене участках, для подвода проводов и кабелей). Важной предпосылкой правильного монтажа под полом является структура стяжки.

При монтаже системы скрытой установки в стяжке важно, чтобы толщина слоя стяжки над кабельным каналом составляла не менее 35 мм, что необходимо во избежание образования трещин (DIN 18560). Высота стяжки 60 мм допускается только для напольных боксов Telitank, от 70 мм для электроустановочных изделий для монтажа под полом.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7400648
Обозначение 1	Вертикальное колено
Обозначение 2	с 3 тягами для EÜK
Производитель	OBO
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	223 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Вертикальный угол 3-секционный

Артикульный номер: 7400648



Размеры



Длина	200 мм
Ширина	250 мм
Высота	38 мм
Размер a	90 мм
Размер b	70 мм
Размер h	38 мм

Технические характеристики

Количество прочных перегородок	2
Кол-во секций	3 Сталь
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Ширина короба мин.	250 мм
Высота канала мин.	38 мм
Попереч. сечение секции a	3168 мм ²
Попереч. сечение секции b	2484 мм ²