


Технический паспорт

Фиксатор KWS A2

Артикульный номер: 6355412



Фиксирующий угол с болтом KWS с шестигранной головкой для прямого крепления конструкций к фланцам стальных балок. Фиксирующий угол следует подогнать по толщине материала конструкции.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6355412
Обозначение 1	Фиксирующий угол
Обозначение 2	с болтом с 6-гран голов, h=10мм
Производитель	OBO
Размер	60x50
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	пар
Масса	68 кг
Единица веса	кг/100 пар


Технический паспорт

Фиксатор KWS A2


Артикульный номер: 6355412



Размеры



Высота 10 мм



Технические характеристики

Нагрузка (F) кН	5,7 кН
Подходит для толщины фланца макс.	12 мм
Подходит для толщины фланца мин.	8 мм
Метрическая резьба	12
Винт	M12 x 50