


# Технический паспорт

## Фиксатор KWS FT

Артикульный номер: 6355226



Фиксирующий угол с болтом KWS с шестигранной головкой для прямого крепления конструкций к фланцам стальных балок. Фиксирующий угол следует подогнать по толщине материала конструкции.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный номер           | 6355226                               |
| Тип                         | KWS 10 FT                             |
| Обозначение 1               | Фиксирующий угол                      |
| Обозначение 2               | с болтом с 6-гран голов, h=10мм       |
| Производитель               | OBO                                   |
| Размер                      | 60x50                                 |
| Материал                    | Сталь                                 |
| Поверхность                 | Горячее цинкование методом погружения |
| Стандарт поверхности        | DIN EN ISO 1461                       |
| Минимальная единица продажи | 10                                    |
| Единица расхода             | пар                                   |
| Масса                       | 70 кг                                 |
| Единица веса                | кг/100 пар                            |


# Технический паспорт

Фиксатор KWS FT

Артикульный номер: 6355226




## Размеры



Высота

10 мм



## Технические характеристики

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Нагрузка (F) кН                   | 5,7 кН   |
| Подходит для толщины фланца макс. | 12 мм    |
| Подходит для толщины фланца мин.  | 8 мм     |
| Метрическая резьба                | 12       |
| Винт                              | M12 x 50 |