

Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа LCIS 60, 6 м C30 A4

Артикульный номер: 6207202



Kabelleiter in Seitenhöhe 60 mm mit eingeschweißten, nach oben offenen C30-
Profil Sprossen. Загнутая боковая стенка для усиления конструкции и
защиты кромок. Крепление на кронштейн производится с помощью
фиксаторов типа LKS 40. Размер шлица в поперечине составляет 16,5 мм,
подходящий тип зажимной скобы 2056.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 10 дБ, с крышкой 15
дБ.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6207202
Обозначение 1	Лестничный лоток
Обозначение 2	с перф. привар. перекладинами
Производитель	OBO
Размер	60x200x6000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	6
Единица расхода	Метр
Масса	267 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	13,9106 кг COe / 1 Метр


Технический паспорт

Кабельный лоток лестничного типа LCIS 60, 6 м C30 A4

Артикульный номер: 6207202



Размеры



Длина	6 000 мм
Ширина	200 мм
Высота	60 мм
Размер В	200 мм
Размер шлица, перекладина	17,00

Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль перфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Крепление перекладины	приварен
Повышение живучести конструкции	нет
Полезное поперечное сечение	80 см ²
Полезное поперечное сечение	8000 мм ²
Нержавеющая сталь, протравленная	да
Боковая перфорация	да
Расстояние между перекладинами	300 мм
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм

