


Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 55 A4

Артикульный номер: 6001099



Проволочный лоток с соединителем соответствующей формы со сторонами высотой 55 мм.

Для проволочного лотка не нужны дополнительные соединительные детали, так как его секции необходимо просто установить одну в другую. Размер ячеек составляет 50 x 100 мм (исключение GRM 55/50 = 20 x 100 мм).
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 15 дБ, с крышкой 25 дБ.



A4	Нержавеющая сталь 1.4401
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6001099
Тип	GRM 55 600 A4
Обозначение 1	Проволочный лоток GRM
Производитель	OBO
Размер	55x600x3000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4401
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	3
Единица расхода	Метр
Масса	320 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	16,0513 кг CO ₂ e / 1 Метр


Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 55 A4

Артикульный номер: 6001099



Размеры



Длина	3 000 мм
Ширина	600 мм
Ширина	23,62 in
Высота	55 мм
Высота	2,17 in
Размер В	600 мм
Размер Н	58 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Повышение живучести конструкции	нет
Встроенная перегородка	без
Полезное поперечное сечение	265 см ²
Полезное поперечное сечение	26500 мм ²
Форма профиля	U-образная форма
Нержавеющая сталь, протравленная	да
Соединитель безболтовой	да
Конструкция для больших расстояний	нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537	Тип II
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием

Технический паспорт

Проволочный лоток GR-Magic® 55 A4

Артикульный номер: 6001099



Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1 м
Используемые расстояния между опорами макс.	2,5 м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,9 кН/м
Расстояние между опорами 1,5 м.	0,6 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	0,3 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,25 кН/м




Диаграмма нагрузки на проволочный лоток типа GRM 55 VA

- 1 Допустимая нагрузка на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в
 - 2 Расстояние между опорами в м
 - 3 Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
 - 4 Схема нагрузки при методе испытания
- Кривая нагрузки на листовый кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной
- Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами