

Технический паспорт

Соединитель быстрого монтажа

Артикульный номер: 6016545



Соединитель быстрого монтажа для безболтовой фиксации секций проволочного лотка в продольном направлении, для проволочных лотков шириной до 150 мм.
При выборе соединителя необходимо учитывать толщину проволоки проволочного лотка.
Рис. Расположение и количество соединителей для проволочных лотков.

50-150 мм = 2 штуки




St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6016545
Тип	GRS 3.9 DD
Обозначение 1	Соединитель быстрого монтажа
Обозначение 2	для проволочного лотка
Производитель	OBO
Размер	d 3,9mm
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	2,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры



Размер	69 x 44
Длина	69 мм
Ширина	44 мм
Ширина	1,73 in
Высота	11 мм
Высота	0,43 in
Толщина листа	1,45 мм

Технический паспорт

Соединитель быстрого монтажа

Артикульный номер: 6016545



Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Повышение живучести конструкции	нет
Подходит для проволочного лотка	да
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Безвинтовой соединитель