

Технический паспорт

Угловая вставка DD

Артикульный номер: 6221216



Угловая вставка для увеличения радиуса и опорной поверхности кабеля.



St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6221216
Тип	LEB 25 DD
Обозначение 1	Угловая вставка
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	R250mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	63,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	2,3091 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловая вставка DD

Артикульный номер: 6221216



Размеры



Высота	45 мм
Размер a	250 мм

Технические характеристики

Радиус	250 мм
--------	--------